
FABORY



Afstandsteun, 2 x binnendraad Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M3X25X7

Artikelnummer	11396.030.025
Merk	-
UBB	950355641529
UNSPSC	31161816
EAN	8715492571878
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	H1200
Info	Indien L = L# dan is de afstandsteun uitgevoerd met doorlopende draad.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M3
L (mm)	25
L1	7
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

