FABORY



Hexagon connection nut H=3xD oversized thread Steel Hot dip galvanized M10

Artikelnummer	11411.100.001
Merk	-
UBB	500621922375
UNSPSC	31161727
EAN	8715494514286
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor

Standaarden

	niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats

Technische specificatie

d-D	M10
m	30
P	1.5
s	17

Technische tekening

