



Zeskant verbindingsmoer H=3xD ISO-Metrisch Staal Thermisch verzinkt M16

Artikelnummer	11417.160.001
Merk	-
UBB	500621922946
UNSPSC	31161727
EAN	8715494515344
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken. Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor
------	---

niet nadelig
beïnvloed omdat
de schroefdraad
beschermd wordt
door de zinklaag van
het tegendeel.ISO
metrisch

Technische specificatie

d-D	M16
m	48
P	2
s	24

Technische tekening

