




Verzonken moer met zaaggleuf Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt M10

Artikelnummer	11560.100.024
Merk	-
UBB	950355094703
UNSPSC	31161727
EAN	8715492573193
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Automatenstaal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M10
d1	12
d2	24
m	12
n	2.5
P	1.5
T	2

Technische tekening

