




Kroonmoer MF DIN 935-1 Staal Blank 6 M10X1,25

Artikelnummer	12022.100.125
Merk	-
UBB	500648182359
UNSPSC	31161707
EAN	8717077215702
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	6
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaal soort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Info

* Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN. Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234). Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Standaarden

NEN	729
DIN	935-1

Technische specificatie

d-D	M10
m	12
n	2.8
Aantal gleuven	6

Technische tekening

P	1.25
S	17
Splitpen DIN 94	2.5

FABORY

