




Felsmoer, rond, swg Staal Elektrolytisch verzinkt M25-10SWG

Artikelnummer	12482.025.010
Merk	-
UBB	500654550606
UNSPSC	31162400
EAN	8712423016965
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	p = plaatdikte = klembereik.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M2.5
d1	2.5
d2	5.54
d3	7.92
Klembereik	1
Gat ø	5.54
m	3.17

Technische tekening

