
FABORY



Vierkantlasmoer DIN 928 Staal Max. 0,25%C Blank M4

Artikelnummer	14000.040.001
Merk	-
UBB	950355148012
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581624
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Aandraaivoorziening	Vierkant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Max. 0.25%C
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse 8.8 gecombineerd worden.

Standaarden

DIN	928

Technische specificatie

d-D	M4
Gat ø (H11)	6
m (h14)	3.5
P	0.7
s (h14)	7

Technische tekening

