




Zeskantlasmoer DIN 929 Staal Max. 0,25%C Blank M10

Artikelnummer	14020.100.001
Merk	-
UBB	950355149267
UNSPSC	31161731
EAN	8715492581754
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Max. 0.25%C
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse 8.8 gecombineerd worden.

Standaarden

DIN	929
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M10
Gat ø (H11)	12.5
m (h14)	8
P	1.5
s (h13)	17

Technische tekening

