



Oogbout BSW DIN ≈580 Staal C15E Blank 5/16

Artikelnummer	16040.079.001
Merk	-
UBB	950351677410
UNSPSC	31161610
EAN	8715492584199
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	C15E
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	British Standard Whitworth
Gangen per Inch	18
Info	Whitworthschroefdraad (BSW) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M) te gebruiken.

Standaarden

DIN	≈580
-----	------

Technische specificatie

d1	5
d2	20
d3	36
d4	20
h	36
L	13

Technische tekening

