



Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X90

Artikelnummer	16181.200.090
Merk	-
UBB	500647863744
UNSPSC	31161610
EAN	8717077276123
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	90 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B
-----	-------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
d2(H9)	18
d3(max.)	40
L (mm)	90
P	2.5
s (max.)	22

Technische tekening

