FABORY

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X100

Artikelnummer	16181.200.100
Merk	-
UBB	500647863827
UNSPSC	31161610
EAN	8717077276130
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
d2(H9)	18
d3(max.)	40
L (mm)	100
P	2.5
s (max.)	22

Technische tekening