

Knevelschroef DIN 444 B Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M20X130



Artikelnummer 16181.200.130

Merk -

UBB 500647864163

UNSPSC 31161610

EAN 8717077276161

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN 444-B

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	52
b (min.): $L > 200$ mm	65
b (min.): $L \leq 125$ mm	46
d-D	M20
d2(H9)	18
d3(max.)	40
L (mm)	130
P	2.5
s (max.)	22

Technische tekening

