



Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Staal Blank 4.6 M24X120

Artikelnummer	16190.240.120
Merk	-
UBB	950351692591
UNSPSC	31161617
EAN	8715492587534
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	120 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.

Standaarden

DIN	186-B
-----	-------

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	120
Lg (max.)	37
m	43
n	24
P	3

Technische tekening

