



Staaldraadklem, RVS A4 10MM

Artikelnummer	16728.100.001
Merk	-
UBB	950465018881
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593221
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Voor kabeldiameter	10mm
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze draadklemmen enigszins afwijken.

Standaarden

Technische specificatie

a	18
b	22
d1	8
h1	43
Min. aantal klemmen	5
L	37
t	22

Technische tekening

