FABORY



# Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 5MM

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 16829.050.001 |
| Merk | - |
| UBB | 950465002299 |
| UNSPSC | 31162904 |
| EAN | 8715492593634 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Voor kabeldiameter | 5mm |
| Materiaalsoort | Staal |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Info | De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse l5l |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 741/555 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| a | 11 |
| b | 13 |
| d1 | 5 |
| h1 | 24 |
| Min. aantal klemmen | 3 |
| L | 23 |
| t | 11 |

## Technische tekening

