



Staaldraadklem DIN 741/555 Staal Elektrolytisch verzinkt 12MM

Artikelnummer	16829.120.001
Merk	-
UBB	950465008312
UNSPSC	31162904
EAN	8715492593689
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Voor kabeldiameter	12mm
Materiaal soort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De bijbehorende zeskantmoeren hebben sterkteklasse I5I

Standaarden

DIN	741/555
-----	---------

Technische specificatie

a	24
b	26
d1	10
h1	56
Min. aantal klemmen	5
L	42
t	23

Technische tekening

