
FABORY



# Schroefoog Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20X10

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 17690.062.010 |
| Merk | - |
| UBB | 408370412566 |
| UNSPSC | 31161610 |
| EAN | 8712547008792 |
| PKG. van 100 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M6 |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaalsoort | Roestvaststaal |
| Materiaalsoort Technisch | A2 |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M6 |
| D | 0.25 |
| d2 | 5.25 |
| Oogdiameter | 10 |
| L (mm) | 20 |
| P | 1 |

## Technische tekening

