FABORY



# Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal Blank 10.9 1 meter M30

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 20130.300.001 |
| Merk | - |
| UBB | 950353478635 |
| UNSPSC | 31161618 |
| EAN | 8715492604507 |
| PKG. van 2 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M30 |
| Lengte | 1000 mm |
| Klasse | 10.9 |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.1 meter |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 976-1A |
| NF | E25-136 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M30 |
| L (mm) | 1000 |
| P | 3.5 |

## Technische tekening

