



Draadstang lengte 2 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M10

Artikelnummer 20145.100.001

Merk -

UBB 500621924926

UNSPSC 31161618

EAN 8715494514842

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	2000 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats). 2 meter overmaats

Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technische specificatie

d-D	M10
L (mm)	2000
P	1.5

Technische tekening

