



Draadstang lengte 3 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M12

Artikelnummer	20147.120.001
Merk	-
UBB	500621925592
UNSPSC	31161618
EAN	8715494514965
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	3000 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats). 3 meter overmaats

Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technische specificatie

d-D	M12
L (mm)	3000
P	1.75

Technische tekening

