



Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 4.8 M10

Artikelnummer	20160.100.001
Merk	-
UBB	951353444890
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604798
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	1000 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Thermisch verzinkte draadstangen met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken. Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.1 meter ISO-metrisch

Standaarden

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technische specificatie

d-D	M10
L (mm)	1000

Technische tekening

