



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1/2X40 (1.1/2)

Artikelnummer 22080.127.038

Merk -

UBB 500578014200

UNSPSC 31161619

EAN 8715494332491

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/2 Inch
Lengte	40 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	13

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	0.875
L (mm)	40

Technische tekening

