



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X485 (19)

Artikelnummer 22080.254.482

Merk -

UBB 500578031451

UNSPSC 31161619

EAN 8715494344159

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1 Inch
Lengte	485 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	8

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische specificatie

B	1.625
L (mm)	485

Technische tekening

