



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.4 2.1/4X405 (16)

Artikelnummer 22330.571.406

Merk -

UBB 500578967845

UNSPSC 31161619

EAN 8715494426213

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2.1/4 Inch
Lengte	405 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.4
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen. Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/ A194M en zullen geleidelijk uitfasen. Aanbevolen wordt

Standaarden

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

FABORY moeren in Grade 7
te gebruiken.

Technische specificatie

B	3.5
L (mm)	405
M	56

Technische tekening

