



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2 Inch X305 (12)

Artikelnummer 22530.508.304

Merk -

UBB 500578576877

UNSPSC 31161619

EAN 8715494372725

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	2 Inch
Lengte	305 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	3.125
L (mm)	305
M	50

Technische tekening

FABORY

