



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 7/8X105 (4.1/8)

Artikelnummer	22534.222.105
Merk	-
UBB	500578990938
UNSPSC	31161619
EAN	8715494407021
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7/8 Inch
Lengte	105 mm
Klasse	Gr.B8 - Gr.8
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	9
Info	De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen.

Standaarden

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische specificatie

B	1.4375
L (mm)	105
M	21.8

Technische tekening

FABORY

