



Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/ B18.2.2 Staal ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.1/4X440 (17.1/4)

Artikelnummer	22555.317.438
Merk	-
UBB	500578217746
UNSPSC	31161619
EAN	8715494356107
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.1/4 Inch
Lengte	440 mm
Klasse	Gr.B16 - Gr.4
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	8 Unified National
Gangen per Inch	8

Info

De tolerantie van de totale lengte van de studbolts is volgens ASME B16.5 Tabel C-3L is nominale lengte van de studbolt exclusief de afschuiningen. Moeren Grade 4 zijn niet meer opgenomen in ASTM A194/ A194M en zullen geleidelijk uitfaseren. Aanbevolen wordt

Standaarden

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

FABORY moeren in Grade 7
te gebruiken.

Technische specificatie

B	2
L (mm)	440
M	31

Technische tekening

