

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X80



Artikelnummer	24540.080.080
Merk	-
UBB	950353139492
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633972
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	80 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	80
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

