



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M6X25

Artikelnummer 24565.060.025

Merk -

UBB 950353914084

UNSPSC 31161504

EAN 8715492635556

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk(max.)	11
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Technische tekening

