



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X30

Artikelnummer 24640.030.030

Merk -

UBB 950353153162

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637062

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

DIN	85
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
BS	≈4183

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	1.8
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5

Technische tekening



t (min.)	0.7
----------	-----

FABORY