



Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X10

Artikelnummer 24665.030.010

Merk -

UBB 950353905256

UNSPSC 31161504

EAN 8715492640673

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Phillips
Kopsoort	Bolcilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	7985
ISO	≈7045

Technische specificatie

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(max.)	6
Voldraad als $L \leq$	20
k	2.4
L (mm)	10
No. kruisgleuf	1
P	0.5

Technische tekening

