



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X3

Artikelnummer 24672.016.003

Merk -

UBB 500654333565

UNSPSC 31161504

EAN 8712423010499

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	3 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.96
L (mm)	3
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

