FABORY



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X4

Artikelnummer	24672.016.004
Merk	-
UBB	500654333649
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010505
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.6
Lengte	4 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M1.6
Thread length (min.)	15
dk(max.)	3
Voldraad als L ≤	16
k (max.)	0.96
L (mm)	4
No. kruisgleuf	0
P	0.35

Technische tekening

