



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X5

Artikelnummer	24672.020.005
Merk	-
UBB	500654334068
UNSPSC	31161504
EAN	8712423010543
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	5 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	5
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

