



Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X10

Artikelnummer 24672.020.010

Merk -

UBB 500654334308

UNSPSC 31161504

EAN 8712423010574

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1
DIN	965

Technische specificatie

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	18
k (max.)	1.2
L (mm)	10
No. kruisgleuf	1
P	0.4

Technische tekening

