FABORY



# Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X12

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 24672.020.012 |
| Merk | - |
| UBB | 500654334480 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8712423010581 |
| PKG. van 1000 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M2 |
| Lengte | 12 mm |
| Klasse | 4.8 |
| Aandraaivoorziening | Pozidriv |
| Kopsoort | Verzonkenkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch verzinkt |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| DIN | 965 |
| NF | ≈E25-119-1 |
| ISO | ≈7046-1 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M2 |
| Thread length (min.) | 16 |
| dk(max.) | 3.8 |
| Voldraad als L ≤ | 18 |
| k (max.) | 1.2 |
| L (mm) | 12 |
| No. kruisgleuf | 1 |
| P | 0.4 |

## Technische tekening

