



Combi-schroef met zaaggleuf en onverliesbare sluitring DIN ≈6900 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5.8 M5X18

Artikelnummer	24904.050.018
Merk	-
UBB	951353177417
UNSPSC	31161504
EAN	8715492645838
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	18 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈10644
DIN	≈6900

Technische specificatie

d-D	M5
d2	10
h	1
k	3.5
L (mm)	18
n	1.2
P	0.8
s	8

Technische tekening

