


Verzonken spaanplaat Schroef met T- ster Staal Elektrolytisch verzinkt 3X40MM



Artikelnummer	29310.030.040
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500645256321
-----	--------------

UNSPSC	31161508
--------	----------

EAN	8717077076761
-----	---------------

PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen
---------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	3 mm
----------	------

Lengte	40 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	T-ster
---------------------	--------

Kopsoort	Verzonkenkop
----------	--------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
----------------------	-------------------------

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

D (mm)	3
--------	---

dk	6
----	---

k	1.9
---	-----

Technische tekening

L (mm) 40

Sleutel 10

