



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 36,6X20,4X0,5MM

Artikelnummer	36460.386.005
Merk	-
UBB	950357490768
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763075
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (mm)	20.4
t	0.5
Remarks	F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	36.6
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
Dikte	0.50
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

Technische specificatie

d_i (H12)	20.4
F	110
Lo	1.3

Technische tekening

