



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 61,5X40,5X0,7MM

Artikelnummer	36460.655.007
Merk	-
UBB	950357491188
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763136
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	40.5 mm
d _e	61.5
d _i	40.5
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	61.5
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd

Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = l_0 - t$). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

d _i (H12)	40.5
D (mm)	40.5
F	176

Technische tekening

Lo	1.8
t	1.8
Dikte	0.7

