



Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN \approx 705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 8

Artikelnummer 37820.080.001

Merk -

UBB 950356738621

UNSPSC 31161807

EAN 8715492771728

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

d₁ 8

Diameter (mm) 8

Remarks Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916). Stelringen met $d_1 \leq 70$ zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.

Aanvullende informatie met ISO 4029

Materiaalsoort Automatenstaal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Standaarden

BS - /4168-5

NF - /E27-183

DIN \approx 705A

Technische specificatie

b (js14) 8

d₂ (h13) 16

d₃ M4

Technische tekening

FABORY

