




Klemstelring met binnenzeskantschroef Automatenstaal 45

Artikelnummer	37840.450.001
Merk	-
UBB	950356355491
UNSPSC	31161807
EAN	8715492772015
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	45 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Buitendiameter	80

Info

Speciale kenmerken van klemstelringen: Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding. Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties. Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt. De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.

Standaarden

Technische specificatie

b	14
b (j14)	14
d1	45
d2	80
d2(h13)	80
D (mm)	45
Schroefafmeting	M6x20

Technische tekening

