




Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 20

Artikelnummer	37845.200.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500501979743
-----	--------------

UNSPSC	31161807
--------	----------

EAN	8715494229432
-----	---------------

PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	20 mm
----------	-------

Materiaalsoort	Automatenstaal
----------------	----------------

Buitendiameter	45
----------------	----

Info	Speciale kenmerken van klemstelringen:Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

b	12
b (j14)	12
d1	20
d2	45
d2(h13)	45
D (mm)	20
Schroefafmeting	M5x20
Dikte	12

Technische tekening

