




Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 40

Artikelnummer	37845.400.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	500501993272
-----	--------------

UNSPSC	31161807
--------	----------

EAN	8715494457064
-----	---------------

PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen
------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	40 mm
----------	-------

Materiaalsoort	Automatenstaal
----------------	----------------

Buitendiameter	70
----------------	----

Info	Speciale kenmerken van klemstelringen:Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariatiës.Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
------	--

Standaarden

Technische specificatie

b	14
b (j14)	14
d1	40
d2	70
d2(h13)	70
D (mm)	40
Schroefafmeting	M6x20
Dikte	14

Technische tekening

