

Cilindrische pen m6 DIN 7 Automatenstaal 8X18MM



Artikelnummer 39070.080.018

Merk -

UBB 950359439193

UNSPSC 31163203

EAN 8715492797018

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	18 mm
d1 (m6)	8
Materiaalsoort	Automatenstaal

Info

Cilindrische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Moet de verbinding vaker gedemonteerd worden, dan is het gebruik van conische pennen vlgs. DIN 1 aan te bevelen. d x L: De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten. Niet alle lengtes (L) zijn DIN genormaliseerd.

Standaarden

BS	≈1804-2
ISO	≈2338
DIN	7

Technische specificatie

c (max.)	1.2
D (mm)	8
L (mm)	18
r ≈	8

Technische tekening

