



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 2X2X20MM

Artikelnummer	39250.022.020
Merk	-
UBB	950359203052
UNSPSC	31163207
EAN	8715492812254
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	20 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort	C45+C
Technisch	
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A
ISO	R773

Technische specificatie

b	2
Voor as $\varnothing$	6
Voor as $\varnothing \leq$	8
h	2
L (mm)	20

Technische tekening

