



Splitpen DIN 94 Staal Blank 3,2X25MM

Artikelnummer 39310.032.025

Merk -

UBB 950359098866

UNSPSC 31163204

EAN 8715492817334

PKG. van 250 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.2 mm
Lengte	25 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank

Standaarden

ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774
DIN	94

Info

De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant. Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506. Voor de gatdiameter wordt voor $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ tolerantieveld H13 en voor $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ H14 aanbevolen. De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Technische specificatie

a (max.)	3.2
b $\approx$	6.4
c (max.)	5.8

Technische tekening

c (min.)	5.1
d (min.)	2.7
D (mm)	3.2
L (mm)	25
d (max.)	2.9

