

## Cilindrische kerfpen DIN 1473 Automatenstaal 1,5X6MM



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 39730.015.006                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950359657141                  |
| UNSPSC        | 31163215                      |
| EAN           | 8715492825711                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diameter       | 1.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lengte         | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiaalsoort | Automatenstaal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Info           | V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen). Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven. Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen. De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15). |


### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈8740 |
| NEN | ≈2604 |
| DIN | 1473  |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| c ≈    | 0.2 |
| d1     | 1.5 |
| d2 ≈   | 1.6 |
| D (mm) | 1.5 |
| f ≈    | 0.8 |

### Technische tekening



|             |     |
|-------------|-----|
| L (mm)      | 6   |
| $r \approx$ | 1.5 |
| Tolerantie  | h9  |
| V           | 1.6 |