

Zeskanttapbout DIN 933 Kuprodur CU5 60 M10X20

Artikelnummer	45810.100.020
Merk	-
UBB	950351734831
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838544
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	20 mm
Klasse	60
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Kuprodur
Materiaalsoort Technisch	CU5
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Technische tekening

