

Zeskanttapbout DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X30

Artikelnummer	45910.100.030
Merk	-
UBB	952351310836
UNSPSC	31161620
EAN	8715492838858
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	Gr.2
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Titanium
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
------	---

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5

Technische tekening

